

EC16 jordnings-/jordningsanslutning



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Uppfyller RoHS

Very compact clamp for connecting cable conductors to earthing busbar without drilling

Conductor is clamped with a pressure plate

Clamps can be mounted and slid into position on busbar prior to connecting conductors

Connections can be added after busbar has been mounted

Single screw locks clamp and makes connection

EAC compliant

SPECIFIKATIONER

Slutför: Elektrogalvaniserad

Material: Stål

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Ledarstorlek	Samlingsskenans tjocklek	Samlingsskenans bredd	Djup (D)
---------------	---------------	----------	--------------	--------------------------	-----------------------	----------

EC16-5	553480	3772004	2,5 mm ² Enfärgad - 16 mm ² flertrådig	5 mm	12 mm	15mm
EC16-4	553460		2,5 mm ² Enfärgad - 16 mm ² flertrådig	4 mm	12 mm	15mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Bredd (W)	A.	Enhetens vikt
EC16-5	553480	3772004	14 mm	21.85 mm	0.01 kg
EC16-4	553460		15 mm	21.85 mm	0.01 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE