


EC35 jordnings-/jordningsanslutning



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Uppfyller RoHS

Very compact clamp for connecting cable conductors to earthing busbar without drilling

Conductor is clamped with a pressure plate

Clamps can be mounted and slid into position on busbar prior to connecting conductors

Connections can be added after busbar has been mounted

Single screw locks clamp and makes connection

EAC compliant

SPECIFIKATIONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Slutför	Material	Samlingsskenans tjocklek	Samlingsskenans bredd	Ledarstorlek
EC35	553470	Elektrogalvaniserad	Stål	4 - 5 mm	12 mm	2,5 mm ² Enfärgad - 35 mm ² flertrådig

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Djup (D)	Höjd (H)	Bredd (W)	Vridmoment (TQ)	Enhetens vikt
EC35	553470	14mm	27 mm	31 mm	6 N·m	0.03 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE