


Stoppsets för utmatning



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Uppfyller RoHS

Holds nVent ERIFLEX Flexibar laminates in place while punch is raised

Pressure plates notched to apply pressure to laminates without damaging the insulation

Punch tip remains visible when kit is attached to puncher

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Produkt	Material	Hålslaggningsstorlek	Enhetens vikt
EJECSTOP18-20S	545896	Utstöttningsstopp för utbyte	Elastomer	18.0 mm, 20,0 mm	0.06 kg
EJECSTOP6-14S	545895	Utstöttningsstopp för utbyte	Elastomer	6.5 mm, 9.0 mm, 11.0 mm, 14.0 mm, 5/16", 3/8", 17/32 tum	0.07 kg
EJECSTOP18-20L	545894	Utstöttningsstopp med tryckplattor	Stål, Elastomere	18.0 mm, 20,0 mm	0.28 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Produkt	Material	Hålslagingsstorlek	Enhetens vikt
EJECSTOP6-14L	545893	Utstöttningsstopp med tryckplattor och bricka	Stål, Elastomere	6.5 mm, 9.0 mm, 11.0 mm, 14.0 mm, 5/16", 3/8", 17/32 tum	0.55 kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE