


FBC nVent ERIFLEX Flexibar/kabel till samlingsskena klämma



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Uppfyller RoHS

Very compact clamp for connecting cable conductors or nVent ERIFLEX Flexibar to busbar without drilling

Conductor is clamped with a pressure plate

Clamps can be mounted and slid into position on busbar prior to connecting conductors

Connections can be added after busbar has been mounted

Single screw locks clamp and makes connection

EAC compliant

SPECIFIKATIONER

Slutför:	Elektrogalvaniserad
Överensstämmer med.:	IEC® 60999
Material:	Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Samlingsskenans tjocklek	Ledarstorlek	Ledarbredd	Djup (D)
FBC10X4	553505		10 mm	1 mm ² fåtrådig - 4 mm ² fåtrådig		12mm
FBC5X4	553405		5 mm	1 mm ² fåtrådig - 4 mm ² fåtrådig		11mm
FBC10X6	553430		10 mm	2,5 mm ² fåtrådig - 16 mm ² fåtrådig	6 mm	14mm
FBC5X6	553400	2674102	5 mm	2,5 mm ² fåtrådig - 16 mm ² fåtrådig	6 mm	14mm
FBC10X9	553440		10 mm	16 mm ² fåtrådig - 50 mm ² fåtrådig	9 mm	19mm
FBC5X9	553410	2674103	5 mm	16 mm ² fåtrådig - 50 mm ² fåtrådig	9 mm	19mm
FBC10X15-5	553530		10 mm	35 mm ² fåtrådig - 70 mm ² fåtrådig	15.5 mm	25mm
FBC5X15-5	553510		5 mm	35 mm ² fåtrådig - 70 mm ² fåtrådig	15.5 mm	25mm
FBC5X20	553520		5 mm	70 mm ² fåtrådig - 185 mm ² fåtrådig	20 mm	31mm
FBC10X20	553540		10 mm	70 mm ² fåtrådig - 185 mm ² fåtrådig	20 mm	31mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Vridmoment (TQ)	Enhetens vikt
FBC10X4	553505		28 mm	29 mm	2 N·m	0.02 kg
FBC5X4	553405		23 mm	29 mm	2 N·m	0.02 kg
FBC10X6	553430		33 mm	31 mm	3 N·m	0.03 kg

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Vridmoment (TQ)	Enhetens vikt
FBC5X6	553400	2674102	28 mm	31 mm	3 N·m	0.03 kg
FBC10X9	553440		42 mm	40 mm	6 - 8 N·m	0.07 kg
FBC5X9	553410	2674103	36 mm	40 mm	6 - 8 N·m	0.07 kg
FBC10X15-5	553530		49 mm	40 mm	10 - 12 N·m	0.11 kg
FBC5X15-5	553510		44 mm	40 mm	10 N·m Min	0.11 kg
FBC5X20	553520		48 mm	40 mm	12 - 15 N·m	0.13 kg
FBC10X20	553540		54 mm	40 mm	12 - 15 N·m	0.14 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Conductor must be stripped at least a distance equal to the width of the clamp.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE