

FBS Flat Busbar Support



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Support for threaded busbars

Three phase with neutral circuit

Plastic positioning pin for bar location

Adjusts quickly to accommodate multiple busbar widths

Protection screen can be fixed using spacers

A ground can be mounted on either side

Halogen free

SPECIFIKATIONER

Table 1/4

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Max. arbetsspänning, IEC (Ui)	Arbetstemperatur	Märkström vid vanlig tillämpning
FBS400A	551350	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Aluminum	Elförzinkat	1000, 1500	-40 to 130 °C	160 - 400 A

Table 2/4

Katalognummer	Artikelnummer	Uppfyller	Brandklassning	Bredd på samlingsskena	Tjocklek på samlingsskena	Höjd (H)
FBS400A	551350	IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0	15 mm, 20 mm	5 mm	34 mm


Table 3/4

Katalognummer	Artikelnummer	Bredd (W)	A	B	C	D
FBS400A	551350	465 mm	450 mm	300 mm	18 mm	26 mm

Table 4/4

Katalognummer	Artikelnummer	E	X	Enhetsvikt
FBS400A	551350	50 mm	6 x 8 mm	0.3 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE