


FBSS platt samlingsskena stöd



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Halogenfri

Supports busbars at an angle for easy connections

Includes mounting holes for direct fixing of protection screen

Adjustable arms for easy mounting

Three phase with neutral circuit

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Max. arbetsspänning, IEC (UI)	Arbetstemperatur	Typisk märkström för tillämpning	Brandklass
FBSS32X5	551190	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Aluminum	1000, 1500	-40 to 130 °C	400 A	UL® 94V-0


Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Samlingsskenans bredd	Samlingsskenans tjocklek	Överensstämmer med.	Höjd (H)	Bredd (W)
FBSS32X5	551190	32 mm	5 mm	IEC® 60695-2-11-(glödtrådens test vid 960 grader C)	47 mm	338 - 390 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	A.	B.	C.	X	Enhetens vikt
FBSS32X5	551190	325 - 377 mm	290 mm	65 mm	6.5 x 23 mm	0.32 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE