

FGBS Fiberglass flätad ärm



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Halogenfri

Fiberglass impregnated with high temperature silicone varnish

Resistant to high temperature

Thermal insulation and mechanical protection

SPECIFIKATIONER

Material: Glasfiber
Brandklass: UL® 1441 VW-1
Arbetstemperatur: -70 to 300 °C

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Diameter	Färg	Längd	Enhetens vikt
FGBS8	556210	8 mm	Svart	100m	0.01 kg
FGBS4	556200	4 mm	Svart	100m	0.01 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Diameter	Färg	Längd	Enhetens vikt
FGBS12	556230	12 mm	Svart	100m	0.02 kg
FGBS10	556220	10 mm	Svart	100m	0.02 kg
FGBS15	556240	16 mm	Svart	100m	0.03 kg
FGBS20	556250	20 mm	Vit	50m	0.04 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Unit weight is per meter (3.28').

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE