

FS distanshållare



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Enkel installation

Uppfyller RoHS

Provides support for nVent ERIFLEX Flexibar and insulated braided conductors without damaging the insulation

Ensures correct spacing for optimum cooling

Supports up to four conductors in parallel

Spacers are halogen free

SPECIFIKATIONER

Slutför: Elektrogalvaniserad

Brandklass: UL® 94HB

Arbetsstemperatur: -40 to 130 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Ledarebredd	Höjd (H)	Längd (L)	Hålstorlek (HS)
FS40-63	553570	Stål, Polyamide	40 - 63 mm	95 mm	166mm	8.5 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Ledarebredd	Höjd (H)	Längd (L)	Hålstorlek (HS)
FS80-100	553580	Stål, Polyamide	80 - 100 mm	140 mm	224mm	8.5 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	A.	Enhetens vikt
FS40-63	553570	150 mm	0.1 kg
FS80-100	553580	200 mm	0.25 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE