

FTCB Flat Braid in Coil, förtennad koppar



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Förtennat utförande ger ett mindre stödbegärligt utseende

Braids in coil are mainly used for power distribution or earthing applications

Non-magnetic material

SPECIFIKATIONER

Kabeldiameter: 0.15mm
Material: Koppar
Slutför: Konserverad

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Nominell ström	Tvärsnitt	Antal ledningar	Längd	Tjocklek
FTCB15-10	557230	75A	10mm ²	576	25m	1.5 mm
FTCB15-100	557350	360A	100mm ²	5664	25m	4 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Nominell ström	Tvärsnitt	Antal ledningar	Längd	Tjocklek
FTCB15-16	557240	120A	16mm ²	896	25m	1.5 mm
FTCB15-20	557250	140A	20mm ²	1120	25m	1.5 mm
FTCB15-25	557260	150A	25mm ²	1404	25m	1.9 mm
FTCB15-3	557200	30A	3mm ²	168	25m	1 mm
FTCB15-30	557270	180A	30mm ²	1692	25m	2 mm
FTCB15-35	557280	200A	35mm ²	1980	25m	2.5 mm
FTCB15-40	557290	220A	40mm ²	2272	25m	2.5 mm
FTCB15-5	557210	45A	5mm ²	288	25m	1 mm
FTCB15-50	557300	250A	50mm ²	2848	25m	3 mm
FTCB15-60	557310	280A	60mm ²	3392	25m	3 mm
FTCB15-70	557320	290A	70mm ²	3968	25m	3.5 mm
FTCB15-75	557330	300A	75mm ²	4256	25m	4 mm
FTCB15-8	557220	65A	8mm ²	456	25m	1.5 mm
FTCB20-10	503520	75A	10mm ²	576	150m	1.5 mm
FTCB20-16	503530	120A	16mm ²	896	150m	2 mm
FTCB20-25	503540	150A	25mm ²	1404	100m	1.9 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bredd	Enhetens vikt
FTCB15-10	557230	10 mm	0.1 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Bredd	Enhetens vikt
FTCB15-100	557350	40 mm	1 kg
FTCB15-16	557240	15 mm	0.16 kg
FTCB15-20	557250	20 mm	0.2 kg
FTCB15-25	557260	18.5 mm	0.25 kg
FTCB15-3	557200	5 mm	0.03 kg
FTCB15-30	557270	23 mm	0.3 kg
FTCB15-35	557280	23 mm	0.35 kg
FTCB15-40	557290	25 mm	0.4 kg
FTCB15-5	557210	8 mm	0.05 kg
FTCB15-50	557300	28 mm	0.5 kg
FTCB15-60	557310	30 mm	0.6 kg
FTCB15-70	557320	30 mm	0.7 kg
FTCB15-75	557330	30 mm	0.75 kg
FTCB15-8	557220	8 mm	0.08 kg
FTCB20-10	503520	10 mm	0.1 kg
FTCB20-16	503530	15 mm	0.16 kg
FTCB20-25	503540	18.5 mm	0.25 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Unit weight is per meter (3.28').

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE