

Högströmsklämma för HBC samlingsskena



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Monteras snabbt och enkelt

Uppfyller RoHS

Connects copper busbar to copper busbar, nVent ERIFLEX Flexibar or power shunt

Made with non-magnetic materials for high current connections between nVent ERIFLEX Flexibar and rigid busbars such as transformer terminals

Rigid design assures even contact pressure

Ideal for on site modifications

SPECIFIKATIONER

Spännapacitet: 40mm

Material: Rostfritt stål 304 (en 1,4301)

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Ledarebredd	Djup (D)	Höjd (H)	Bredd (W)	Tjocklek (T)
HCBC80	553100	80 mm	20mm	43 mm	140 mm	4 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Ledarebredd	Djup (D)	Höjd (H)	Bredd (W)	Tjocklek (T)
HCBC120	553120	120 mm	20mm	43 mm	180 mm	4 mm
HCBC100	553110	100 mm	20mm	43 mm	160 mm	4 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Vridmoment (TQ)	Enhetens vikt
HCBC80	553100	100 N·m	0.84 kg
HCBC120	553120	100 N·m	1 kg
HCBC100	553110	100 N·m	0.92 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Use two clamps for optimal contact pressure.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE