nVent | ERIFLEX

We connect and protect

MDRCPT-2 Manuell din Rail skär- och stansverktyg



CERTIFIERINGAR

DESIGN

- Uppfyller RoHS
- Punches slots and cuts DIN rail without burrs or deformation
- Punches horizontal and vertical slots
- Works with five different types of DIN rail and M6 threaded rod
- Includes ruler, guide and end stops

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Platsstorlek	Djup	Höjd	Längd
MDRCPT-2	559142	Aluminum, Stål	6.5 x 9.5 mm	165mm	200 mm	100mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Enhetens vikt

MDRCPT-2	559142	13 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Horizontal slots must be punched a minimum of 8 mm (0.315") from the edge of the DIN rail. Vertical slots must be punched a minimum of 12 mm (0.472") from the edge of the DIN rail.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.