

MFBT-2 nVent ERIFLEX flexibla böjningsverktyg



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Uppfyller RoHS

Allows the user to bend nVent ERIFLEX Flexibar into custom shapes for an efficient installation

Easy-to-use tool bends all sizes of nVent ERIFLEX Flexibar quickly without damage to the insulation

Long handle to apply force during nVent ERIFLEX Flexibar bending up to 10x120x1/12x100x1

Bending radius: 5 mm (0.20")

Allows for adjustment of the bending angle for repetitive bending

Robust blue aluminum base with three fixing points

Adjustable length setting for nVent ERIFLEX Flexibar

Quick nVent ERIFLEX Flexibar locking system with no tools required

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Ledarebredd	Böjningsradie	Böjningsvinkel	Djup
MFBT-2	559145	Stål, Aluminum	120 mm	5mm	120 ° Max	414mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höjd	Bredd	Enhetens vikt
MFBT-2	559145	242 mm	319 mm	7 kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE