

MFPT nVent ERIFLEX Flexibar stansverktyg



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Snabb och enkel montering

Uppfyller RoHS

Works with copper or aluminium busbar and nVent ERIFLEX Flexibar

Punches flat and clean hole edges

Accurately punches nVent ERIFLEX Flexibar in a single operation without marking the copper laminates

Quick setup with interchangeable punch and die system

Large range of round punches and dies available

Includes adjustable throat depth stop

Removable handle

Portable tool can be used on the jobsite or attached to a workbench

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Samlingsskenans tjocklek	Djup	Höjd	Bredd
---------------	---------------	----------	--------------------------	------	------	-------

MFPT	559152	Stål	6 mm Max	240mm	450 mm	110 mm
------	--------	------	----------	-------	--------	--------

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Enhetens vikt
MFPT	559152	15.1 kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE