

MFSHT-2 nVent ERIFLEX Flexibar Manual Shearing Tool



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Cuts nVent ERIFLEX Flexibar quickly and accurately without burrs or deformation

Cuts through the insulation without damaging it

Maximum nVent ERIFLEX Flexibar shearing 5x32x1

Adjustable abutment for identical and repetitive cuttings

Abutment and indicator allow for easy cutting of 45° chamfers

Elastomer edge near the blade helps to prevent jamming from shavings

Replacement blade available

RoHS compliant

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Ledartjocklek	Ledarbredd	Djup	Höjd
MFSHT-2	559146	Stål, Aluminum	5 mm	32 mm Max	200mm	750 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bredd	Enhetsvikt
MFSHT-2	559146	160 mm	6 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Tool must be installed on a table.

Do not use to cut solid busbar.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE