

MFWC Manuell nVent ERIFLEX Flexibar beläggningsgrupp



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Modular table with large work surface and storage for manual nVent ERIFLEX Flexibar tools

Tools can be fixed directly to interchangeable tiles allowing tools to be quickly moved from one level to another

Non-slip bakelite coated plywood tiles fix into place with included wing knobs

Includes nVent ERIFLEX Flexibar Small Bending and Folding Tool

Forklift rail, locking directional wheels and built-in handles provide easy mobility

Built-in handle is extendable to accommodate long pieces of nVent ERIFLEX Flexibar

SPECIFIKATIONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Höjd (H)	Längd	Bredd (W)	A.
MFWC	558940	Stål, Plywood	928 mm	1200 - 1913 mm	700 mm	348 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statisk belastning	Enhetens vikt
MFWC	558940	400N	95 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE