

# nVent ERIFLEX Flexbus IP55 Ledaringång



nVent ERIFLEX Flexbus IP55 Conductor Entries can be used for switchboard and/or power supply cover to upgrade an installation to IP55 level. Protect the nVent ERIFLEX Flexbus Conductor insulation against sharp edges from power supply or switchboard top cover.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Uppfyller RoHS

Made with soft PVC to follow any potential conductor bending radius

Sealing around the conductor is made by a self-fusing tape with a strong adhesive

Good resistance to solvent and hydrocarbon splashes

Adaptable to any nVent ERIFLEX Flexbus conductor cross section by cutting the top material with traditional cutter

High acid resistance

UV resistance

Flame retardant

## SPECIFIKATIONER

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Kapslingens klassning:</b> | IP 55           |
| <b>Material:</b>              | Polyvinylklorid |
| <b>Arbetsstemperatur:</b>     | -40 to 140 °C   |

Table 1/2


| Katalognummer | Artikelnummer | Typ | A. | B. | C. | Ledarstorlek |
|---------------|---------------|-----|----|----|----|--------------|
|---------------|---------------|-----|----|----|----|--------------|

|                 |        |               |        |        |        |                                                                                       |
|-----------------|--------|---------------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FLEXCEIP55C501  | 508140 | Enkel ingång  | 126 mm | 102 mm | 175 mm | 220 mm <sup>2</sup> , 360 mm <sup>2</sup> , 545 mm <sup>2</sup> , 640 mm <sup>2</sup> |
| FLEXCEIP55C1001 | 508141 | Enkel ingång  | 176 mm | 102 mm | 152 mm | 960 mm <sup>2</sup> , 1280 mm <sup>2</sup> , 1810 mm <sup>2</sup>                     |
| FLEXCEIP55C502  | 508142 | Dubbel ingång | 126 mm | 157 mm | 175 mm | 220 mm <sup>2</sup> , 360 mm <sup>2</sup> , 545 mm <sup>2</sup> , 640 mm <sup>2</sup> |
| FLEXCEIP55C1002 | 508143 | Dubbel ingång | 176 mm | 157 mm | 152 mm | 960 mm <sup>2</sup> , 1280 mm <sup>2</sup> , 1810 mm <sup>2</sup>                     |

Table 2/2

| Katalognummer   | Artikelnummer | Vridmoment (TQ) | Enhetens vikt |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| FLEXCEIP55C501  | 508140        | 2.5 N·m         | 0.6 kg        |
| FLEXCEIP55C1001 | 508141        | 2.5 N·m         | 0.7 kg        |
| FLEXCEIP55C502  | 508142        | 2.5 N·m         | 0.8 kg        |
| FLEXCEIP55C1002 | 508143        | 2.5 N·m         | 1 kg          |

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**