


nVent ERIFLEX Flexbus Stödsats Flat 3 poler



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Adjustable clip adapts to support different conductor thicknesses

Strong, mechanical resistance and short-circuit tested as per IEC 61914 up to 67kA rms – 147kA Peak

Adjustable distance between each conductor (12,5 mm pitch)

Installation side-by-side or on top

For use with 3P configuration

Mounting options for ceiling or wall

Mounting options for different cable trays types

Mounting options for horizontal or vertical orientations

SPECIFIKATIONER

Isolationsspänning:	1000;1500
Dielektrisk styrka, UL:	1500;1500
Dielektrisk styrka, IEC 61439,1:	3500 V AC vid 1 min.
Slutför:	Elektrogalvaniserad
Halogenfri klassificering:	IEC® 60754-1
Låg rökklassning:	ISO 5659-2

Brandklass: UL@ 94V-0
Arbetsstemperatur: -40 to 130 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Överensstämmer med.	Material	A.	Djup (D)	Höjd (H)
FLEXSUPFLA50T	508105	IEC@ 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C), IEC@ 61439.1, IEC@ 61914	Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stål	87.5 mm	78.5mm	119.5 mm
FLEXSUPFLA100T	508107	IEC@ 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C), IEC@ 61439.1, IEC@ 61914	Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stål	138 mm	78.5mm	125.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Ledarstorlek	Enhetens vikt
FLEXSUPFLA50T	508105	220 mm ² , 360 mm ² , 545 mm ² , 640 mm ²	1.3 kg
FLEXSUPFLA100T	508107	960 mm ² , 1280 mm ² , 1810 mm ²	1.96 kg


YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Support kit and aluminum profile are sold separately.

When cable tray is used, we recommend installing a Flexbus Support at each extremity, in order to protect the Flexbus Conductor against potential sharp edges of the cable tray.

For ease of installation of the Flexbus Conductors on cable trays, we recommend using cantilever systems in order to have easy and direct access during installation phases.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE