

# nVent ERIFLEX Flexbus transformatorskydd IP2X för 2 ledare per fas



## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Monteras snabbt och enkelt

Input/output for neutral/ground conductor

Resistance to solvent and hydrocarbon splashes

UV resistance

## SPECIFIKATIONER

Table 1/2


| Katalognummer      | Artikelnummer | Material        | Arbetsstemperatur | Längd (L) | Bredd (W) | Djup (D) |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| FLEXCOVIP2XT<br>WO | 508161        | Polyvinylklorid | -40 to 140 °C     | 670mm     | 230 mm    | 180mm    |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Enhetens vikt |
|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|

|                |        |         |
|----------------|--------|---------|
| FLEXCOVIP2XTWO | 508161 | 0.84 kg |
|----------------|--------|---------|

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**