

nVent ERIFLEX Flexibar Avancerad sats



DESIGN

Uppfyller RoHS

Connects busbar to fixed switchgear

Kit includes preformed nVent ERIFLEX Flexibar Advanced with punched ends and end covers

Kit can be used in three configurations

Insulated by high-resistance, halogen free, flame retardant and low smoke material with less than 20% contact with conductor for high flexibility

Tinned copper allows for copper or aluminum conductor connections

SPECIFIKATIONER

Halogenfri klassificering:	UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1
Rök, toxicitet och surhetsbetyg:	IEC® 60754-2
Låg rökklassning:	IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885
UV-resistansvärde:	UL® 854;UL® 2556
Brandklass:	UL® 94V-0

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Typisk märkström för tillämpning	Typ	Enhetens vikt
FLXADVKIT250AT	534800	250 A	Trefas	0.76 kg
FLXADVKIT250ATN	534805	250 A	Trefas med neutral	0.98 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Typisk märkström för tillämpning	Typ	Enhetens vikt
FLXADVKIT630AT	534810	630 A	Trefas	2.1 kg
FLXADVKIT630ATN	534815	630 A	Trefas med neutral	3.1 kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE