

nVent ERIFLEX Flexidrill Drill Guide



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Guide for drilling holes into nVent ERIFLEX Flexibar, PBC Braided Power Shunts and PPS Presswelded Power Shunts

Includes dies for mutiple diameters

Adjustable guides allow for multiple hole center to hole center distances

RoHS compliant

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Dynhålstorlek	Djup	Höjd	Bredd
FLEXIDRILLR	558600	Stål	6.5 mm, 8.5 mm, 10.5 mm, 12.5 mm	300mm	150 mm	250 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Enhetsvikt
FLEXIDRILLR	558600	9.5 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Do not use with nVent ERIFLEX Flexibar Summum.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE