

nVent ERIFLEX IFB förstärkningssats för hög kortslutning



Hög kortslutningssats utformad för uppgradering av nVent ERIFLEX IFBS så att den kan motstå höga kortslutningsvärden upp till 130 kA peak. I satsen ingår två fjäderbensmuttrar, två M8 CHC-skrivar (75mm), två M8 CHC-skrivar (40mm) och fem förstärkta distanshållare.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Utformad för att förstärka nVent ERIFLEX IFBS stödsats

Kan monteras på en C-profil

Låg rök, halogenfri, brandsäker och resistent mot höga temperaturer

Uppfyller IEC® 61439-1 och RoHS

SPECIFIKATIONER

Brandklass: UL® 94V-0

Arbets temperatur: -40 to 130 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Överensstämmer med.	För användning med.	Typ av förare	A.
IFBS20SC32	553597	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C), IEC® 61439,1	ISBF20, ISBF24, ISBF32	Flexibar, IBSB Avancerad	11 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Överensstämmer med.	För användning med.	Typ av förare	A.
IFBS40SC63	553598	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C), IEC® 61439,1	ISBF40, ISBF50, ISBF63	Flexibar	23 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	B.	Bredd (W)	Höjd (H)	Längd (L)	Enhetens vikt
IFBS20SC32	553597	15 mm	19.5 mm	30 mm	40mm	0.33 kg
IFBS40SC63	553598	15 mm	40 mm	30 mm	40mm	0.39 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

I satsen ingår: 2 st. fjäderbensmuttrar, 2 st. M8 CHC-skrivar på 75mm, 2 st. M8 CHC-skrivar på 45mm, 5 st. förstärkta distanshållare

Rekommenderat max avstånd mellan stöden (mm)		
IpK (kortslutningsström topp – kA)	IFBS stödsats 20/24/32 + hög kortslutningssats	IFBS stödsats 40/50/63 + hög kortslutningssats
10	1000	1000
20	1000	1000
30	1000	1000
40	740	1000
50	480	1000
60	330	770
70	240	570
80	190	430
90	150	340
100	120	280
110	-	230
120	-	190
130	-	160

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE