

nVent ERIFLEX Zipflex ärm



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Halogenfri

Quick and easy screening

Installation tool included

SPECIFIKATIONER

Färg:	Svart
Material:	Polypropylen
Brandklass:	UL® 94HB
Arbets temperatur:	-30 to 140 °C

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Diameter	Längd	Enhetens vikt
ZFX100M8MMBK	554880	8 mm	100m	0.01 kg
ZFX50M15MMBK	554890	15 mm	50m	0.04 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Diameter	Längd	Enhetens vikt
ZFX30M20MMBK	554900	20 mm	30m	0.07 kg
ZFX20M25MMBK	554910	25 mm	20m	0.1 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Unit weight is per meter (3.28').

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE