

nVent ILSCO Kompressionspress - U-formar



nVent ILSCO kompressionskrämpverktyg– U-stansdynor är en del av nVent ERICO-serien med kompressionsjordanslutningar. U-stansdynor är kompatibla med nVent ILSCO Taskmaster-verktyg, inklusive 12-tonskrämpverktyget (130 kN) med pistolgrepp, och tillsammans används de för att pressa C- och E-kompressionskrämpanslutningar i ett jordningssystem.

U-stansdynorna passar i käften på ILSCO Taskmaster 12-tonskrämpverktyget (130 kN) med pistolgrepp och är tillverkade av hårdat rostfritt stål för hållbarhet och lång livslängd. U-stansdynorna är branschledande inom efterlevnadstestning med omfattande UL-efterlevnad tillsammans med ILSCO och andra varumärkens krämpverktyg. Producera enkelt säkra UL-listade anslutningar med U-stansdynor, ILSCO-verktyg och ERICO C- och E-kompressionsjordanslutningar. Stansdynor säljs separat och i satser för att täcka alla konfigurationer av jordningskrämpanslutningar.

DESIGN

Hållbar konstruktion för en säker elektrisk anslutning med varje krämpning

Stansdynorna kan bytas ut mot verktyg från nVent och andra tillverkare

Flexibilitet, kompatibilitet och UL-överensstämmelse med andra varumärken

Snabb och enkel installation tack vare upprepningsbara anslutningar som kan göras på bara några minuter

Använd tillsammans med ILSCO 12-tonskrämpverktyg (130 kN) med pistolgrepp för att ansluta ERICO-kompressionsanslutningar

Testad i enlighet med UL467- och CSA-certifiering

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Längd	Bredd	Höjd	Enhetens vikt
ILD-1011	745745	Stål	42.37mm	35.26 mm	14.22 mm	0.04 kg
ILD-998	745785	Stål	42.72mm	35.26 mm	34.93 mm	0.1 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Längd	Bredd	Höjd	Enhetens vikt
ILD-997	745735	Stål	42.72mm	35.26 mm	34.93 mm	0.17 kg
ILD-BG	745755	Stål	42.72mm	38.46 mm	25.4 mm	0.17 kg
ILD-238	745765	Stål	42.72mm	41.25 mm	25.4 mm	0.18 kg
ILD-D3	745715	Stål	42.72mm	35.26 mm	34.93 mm	0.18 kg
ILD-C	745705	Stål	42.72mm	38.46 mm	25.4 mm	0.18 kg
ILD-O	745725	Stål	39.88mm	41.86 mm	25.4 mm	0.2 kg
ILD-162	745775	Stål	42.72mm	41.76 mm	34.93 mm	0.3 kg

ILD-KIT-PG Includes	For use with Copper Compression Connectors
ILD-C*+	ULT-6-Z, ULT-7-Z, ELT-1
ILD-D3*+	ULT-10-Z, ULT-11-Z, ULT-12-Z, CDT-308-8, CDT-307-8
ILD-O*	GGC-1, GGA-1, GGA-2, GGA-4, ELT-2, ELT-4, CDT-304-8, CDT-303-8, ULT-8-Z, ULT-9-Z
ILD-997*+	GGA-2, GGA-3, GGA-4, GGA-5, GGA-9, GGC-2, GGC-3, GGC-4, ELT-3, ELT-5, CGP2-2250, CGP4-2250
ILD-998+	GGA-4, GGA-5, GGC-5, GGC-6, GGC-7, GGC-9, CGP2-250500, CGP4 250500, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 through RLT-13
ILD-1011+	GGA-6, GGC-8, ELT-6, ELT-7, ELT-8, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 through RLT-13
ILD-BG	ULT-3-Z, ULT-4-Z, ULT-5-Z, CST-301, CST-302, CDT-399-8, CDT-398-8
ILD-238	ULT-1-Z
ILD-162	ULT-2-Z
ILD-Precrimp	1/2, 5/8, 3/4, Ground Rod Pre Crimp Die
* May also be used with ILC-12-N, ILC-12H-N, ILCB-12-N, ILC-12, ILC-12H, ILCB-12 + Must be used with ILD-ADP when using ILC-15, must be used with ILD-PADP when using ILC-15H	

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE