

# nVent ILSCO taskmaster® verktyg - 12-tons pressverktyg



nVent ILSCO Taskmaster – 12-tonskrympverktyg (130 kN) med pistolgrepp är ett krympverktyg som kan användas tillsammans med nVent ERICO-serien med kompressionsjordanslutningar. C- och E-krympverktygen är kompatibla med det här verktyget utöver nVent ILSCO-stansdynorna.

Med 12-tonskrympverktyget (130 kN) med pistolgrepp är det väldigt enkelt att skapa säkra anslutningar som kan göras på några minuter, tack vare de kraftfulla funktionerna som 360-graders verktygshuvudrotation, pump med två hastigheter och avtryckare med variabel hastighet. För att göra verktyget ännu mer användarvänligt har det även en manuell frigöring för vänster- och högerhänta, LED-arbetsljus och batteriladdningsindikator.

12-tonskrympverktyget (130 kN) med pistolgrepp drivs av ett sladdlöst batteriplattformssystem på 18 V som ger en kombination av professionell kraft, låg vikt och höga prestanda för användning hela dagen.

## DESIGN

Kompatibelt med nVent ILSCO U-stansdynor för krympning av nVent ERICO-kompressionskrympanslutningar – C-krympverktyg E-krympverktyg

Verktyget är utbytbar med stansdynor från andra tillverkare

12-tonskrympverktyget (130 kN) med pistolgrepp är utformat för att vara mångsidigt för många olika tillämpningar och ledarkonfigurationer på arbetsplatsen

Snabb och enkel krympning tack vare ergonomisk design och praktiska användningsfunktioner

Bärväska inkluderad, batterier samt laddare säljs separat

Överensstämmelse gällande ström och jordning: Testat i kombination med stansdynor och anslutningar enligt standarderna UL467 och UL486A/B

## SPECIFIKATIONER

Table 1/1

| Katalognummer | Material | Ledarens material | Längd | Bredd | Höjd | Enhetens vikt |
|---------------|----------|-------------------|-------|-------|------|---------------|
|---------------|----------|-------------------|-------|-------|------|---------------|

|               |               |        |       |        |         |         |
|---------------|---------------|--------|-------|--------|---------|---------|
| TB-12U1000-PX | Stål, Plastic | Koppar | 431mm | 304 mm | 76.2 mm | 7.21 kg |
|---------------|---------------|--------|-------|--------|---------|---------|

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE