

PBC Braided Power Shunt



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Ideal for transformer-busduct link

Solid palms can be drilled to fit customer specific designs

Extra flexible power connection and good resistance to vibration

SPECIFIKATIONER

Kabeldiameter: 0.15mm
Material: Koppar
Yta: Förtentat

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Tvärsnitt	ΔT 30 K	ΔT 50 K	Längd (L)	A
PBC1000X450	564900	1000mm ²	1651A	2188A	450mm	105 mm
PBC100X250	564000	100mm ²	349A	462A	250mm	35 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Tvärsnitt	ΔT 30 K	ΔT 50 K	Längd (L)	A
PBC100X500	564050	100mm ²	349A	462A	500mm	35 mm
PBC1200X500	564030	1200mm ²	1982A	2626A	500mm	125 mm
PBC120X250	564010	120mm ²	385A	511A	250mm	35 mm
PBC1500X800	564910	1500mm ²	2300A	3048A	800mm	125 mm
PBC150X250	564100	150mm ²	440A	583A	250mm	55 mm
PBC150X500	564150	150mm ²	440A	583A	500mm	55 mm
PBC200X250	564200	200mm ²	550A	729A	250mm	55 mm
PBC200X500	564250	200mm ²	550A	729A	500mm	55 mm
PBC250X300	564300	250mm ²	651A	863A	300mm	85 mm
PBC300X400	564400	300mm ²	716A	948A	400mm	85 mm
PBC400X400	564500	400mm ²	853A	1131A	400mm	85 mm
PBC500X400	564600	500mm ²	917A	1216A	400mm	105 mm
PBC600X450	564700	600mm ²	1101A	1459A	450mm	105 mm
PBC800X450	564800	800mm ²	1376A	1823A	450mm	105 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	B	C	2 bar strömkoeficient
PBC1000X450	564900	100 mm	16 mm	1.6
PBC100X250	564000	40 mm	7 mm	1.72
PBC100X500	564050	40 mm	7 mm	1.72

Katalognummer	Artikelnummer	B	C	2 bar strömkoeficient
PBC1200X500	564030	120 mm	17.5 mm	1.6
PBC120X250	564010	40 mm	7.5 mm	1.72
PBC1500X800	564910	150 mm	17.5 mm	1.32
PBC150X250	564100	50 mm	8 mm	1.72
PBC150X500	564150	50 mm	8 mm	1.72
PBC200X250	564200	50 mm	9 mm	1.72
PBC200X500	564250	50 mm	9 mm	1.72
PBC250X300	564300	50 mm	10.5 mm	1.72
PBC300X400	564400	60 mm	11 mm	1.65
PBC400X400	564500	80 mm	11 mm	1.6
PBC500X400	564600	100 mm	11 mm	1.65
PBC600X450	564700	100 mm	13 mm	1.6
PBC800X450	564800	100 mm	14 mm	1.6

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

When used in parallel, the two shunts must be spaced with a minimum distance equal to the thickness of the shunt to allow air cooling.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE