

PBSC Cutting Tool for Braided Sleeves



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Hot-wire cutter provides clean cut

Wire ends are welded together

RoHS compliant

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Djup (D)	Höjd (H)	Bredd (W)	Strömförsörjningsspänning	Enhetsvikt
PBSC	559590	60mm	90 mm	125 mm	230	0.45 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE