

PCB Plain Copper Busbar



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Heavy-duty power connection

Circuit breaker, generator and prefabricated power network conductor

Alternative to large and multiple cables

Earth/ground connection

Power distribution

Rounded edges

SPECIFIKATIONER

Material: Koppar


Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Längd (L)	Enhetens vikt
PCB-1M-12X4	550780		12 mm	4 mm	1000mm	0.43 kg

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Längd (L)	Enhetens vikt
PCB-2M-12X4	550790		12 mm	4 mm	2000mm	0.85 kg
PCB-2M-100X5	549640		100 mm	5 mm	2000mm	8.9 kg
PCB-2M-12X5	550770	2674025	12 mm	5 mm	2000mm	1.06 kg
PCB-2M-25X5	549600		25 mm	5 mm	2000mm	2.2 kg
PCB-2M-50X5	549610		50 mm	5 mm	2000mm	4.5 kg
PCB-2M-63X5	549620		63 mm	5 mm	2000mm	5.6 kg
PCB-2M-80X5	549630		80 mm	5 mm	2000mm	7.1 kg
PCB-4M-100X5	550670		100 mm	5 mm	4000mm	17.8 kg
PCB-4M-20X5	550600		20 mm	5 mm	4000mm	3.56 kg
PCB-4M-25X5	550610		25 mm	5 mm	4000mm	4.45 kg
PCB-4M-30X5	550620		30 mm	5 mm	4000mm	5.34 kg
PCB-4M-40X5	550630		40 mm	5 mm	4000mm	7.12 kg
PCB-4M-50X5	550640		50 mm	5 mm	4000mm	8.9 kg
PCB-4M-60X5	550650		60 mm	5 mm	4000mm	10.68 kg
PCB-4M-80X5	550660		80 mm	5 mm	4000mm	14.24 kg
PCB-2M-100X10	549750		100 mm	10 mm	2000mm	17.8 kg
PCB-2M-120X10	549760		120 mm	10 mm	2000mm	21.4 kg

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Längd (L)	Enhetens vikt
PCB-2M-30X10	549700		30 mm	10 mm	2000mm	5.3 kg
PCB-2M-40X10	549710		40 mm	10 mm	2000mm	7.1 kg
PCB-2M-50X10	549720		50 mm	10 mm	2000mm	8.9 kg
PCB-2M-60X10	549730		60 mm	10 mm	2000mm	10.7 kg
PCB-2M-80X10	549740		80 mm	10 mm	2000mm	14.2 kg
PCB-4M-100X10	550930		100 mm	10 mm	4000mm	35.6 kg
PCB-4M-120X10	550940		120 mm	10 mm	4000mm	42.8 kg
PCB-4M-160X10	550950		160 mm	10 mm	4000mm	57 kg
PCB-4M-30X10	550970		30 mm	10 mm	4000mm	10.69 kg
PCB-4M-40X10	550980		40 mm	10 mm	4000mm	14.25 kg
PCB-4M-50X10	550900		50 mm	10 mm	4000mm	17.8 kg
PCB-4M-60X10	550910		60 mm	10 mm	4000mm	21.35 kg
PCB-4M-80X10	550920		80 mm	10 mm	4000mm	28.5 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE