

QCC nVent ERIFLEX Flexibar klämma



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Kompakt, utrymmesbesparande konstruktion

Monteras snabbt och enkelt

Connects nVent ERIFLEX Flexibar to punched busbar

Allows for excellent electrical contact

Ideal for on site modifications

SPECIFIKATIONER

Slutför: Elektrogalvaniserad

Material: Stål

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Ledarebredd	Djup (D)	Höjd (H)	Bredd (W)
QCC15-5-32	561210	2674263	15.5 - 32 mm	13mm	35 mm	70 mm
QCC40-63	561220	2674266	40 - 63 mm	13mm	35 mm	95 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Tjocklek (T)	A.	B.	C.
QCC15-5-32	561210	2674263	5 mm	50 mm	10.5 mm	11 mm
QCC40-63	561220	2674266	5 mm	75 mm	10.5 mm	11 mm


Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Enhetens vikt
QCC15-5-32	561210	2674263	0.11 kg
QCC40-63	561220	2674266	0.16 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Use one clamp when nVent ERIFLEX Flexibar thickness is less than 5 mm (0.2") and two clamps when nVent ERIFLEX Flexibar thickness is greater than 5 mm (0.2").

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE