


RFS Reinforced nVent ERIFLEX Flexibar Support



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Supports up to eight conductors in parallel

Ensures correct spacing for optimum cooling

Easy to install

Spacers are halogen free

RoHS compliant

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Ledarebredd	Djup (D)	Höjd (H)	Bredd (W)
RFS40-63	553370	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301), Polyamide	40 - 63 mm	40mm	210 mm	175 mm
RFS80-100	553380	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301), Polyamide	80 - 100 mm	40mm	210 mm	225 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Hålstorlek (HS)	Trådstorlek (TS)	A	B	C
RFS40-63	553370	9 mm	M8	150 mm	120 mm	90 mm
RFS80-100	553380	9 mm	M10	200 mm	170 mm	140 mm


Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Enhetsvikt	Certifieringar
RFS40-63	553370	0.93 kg	RoHS, CE, ERIFLEX IFBS
RFS80-100	553380	1.43 kg	RoHS

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE