


RRCBI isolerad rund flätad spole, vanlig koppar



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Braids in coil are mainly used for power distribution or earthing applications

Non-magnetic material

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Nominell ström	Tvärsnitt	Antal ledningar	Kabeldiameter
RRCBI15-16	510510	Copper, Polyvinylklorid	120A	16mm ²	900	0.15mm
RRCBI15-10	510500	Copper, Polyvinylklorid	75A	10mm ²	560	0.15mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Längd	Diameter	Enhetens vikt
RRCBI15-16	510510	25m	8 mm	0.16 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Längd	Diameter	Enhetens vikt
RRCBI15-10	510500	25m	7 mm	0.1 kg

Isoleringstjocklek: 1 mm
Isolationsspänning: 450V
Brandklass: UL® 94V-0
Temperatur: 70 °C Max

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Unit weight is per meter (3.28').

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
 Option 1 – Customer Care
 Option 2 – Technical
 Support

Europe

Netherlands:
 +31 800-0200135
 France:
 +33 800 901 793

Europe

Germany:
 800 1890272
 Other Countries:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE