

RTCB Round Braid in Coil, Tinned Copper



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Braids in coil are mainly used for power distribution or earthing applications

Non-magnetic material

Tinned finish provides a theft-deterrent appearance

SPECIFIKATIONER

Material: Koppar

Yta: Förtentat

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Nominell ström	Tvärsnitt	Antal ledningar	Kabeldiameter	Längd
RTCB15-10	557620	75A	10mm ²	560	0.15mm	25m
RTCB15-100	557680	360A	100mm ²	5652	0.15mm	25m
RTCB15-10HL	503700	75A	10mm ²	560	0.15mm	100m

Katalognummer	Artikelnummer	Nominell ström	Tvärsnitt	Antal ledningar	Kabeldiameter	Längd
RTCB15-16	557630	120A	16mm ²	900	0.15mm	25m
RTCB15-16HL	503710	120A	16mm ²	900	0.15mm	100m
RTCB15-25	557640	150A	25mm ²	1416	0.15mm	25m
RTCB15-25HL	503720	150A	25mm ²	1416	0.15mm	100m
RTCB15-30	557650	180A	30mm ²	1680	0.15mm	25m
RTCB15-50	557660	250A	50mm ²	2820	0.15mm	25m
RTCB15-6	557600	45A	6mm ²	336	0.15mm	25m
RTCB15-75	557670	300A	75mm ²	4236	0.15mm	25m
RTCB15-8	557610	65A	8mm ²	464	0.15mm	25m

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Diameter	Enhetsvikt
RTCB15-10	557620	5 mm	0.1 kg
RTCB15-100	557680	17 mm	1 kg
RTCB15-10HL	503700	5 mm	0.1 kg
RTCB15-16	557630	6 mm	0.16 kg
RTCB15-16HL	503710	6 mm	0.16 kg
RTCB15-25	557640	8 mm	0.25 kg
RTCB15-25HL	503720	7.5 mm	0.25 kg
RTCB15-30	557650	9 mm	0.3 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Diameter	Enhetsvikt
RTCB15-50	557660	11 mm	0.5 kg
RTCB15-6	557600	4 mm	0.06 kg
RTCB15-75	557670	13.5 mm	0.75 kg
RTCB15-8	557610	4.5 mm	0.08 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Unit weight is per meter (3.28').

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE