

RTCBI isolerad rund fläta i spole, förtennad koppar



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Förtennat utförande ger ett mindre stödbegärligt utseende

Braids in coil are mainly used for power distribution or earthing applications

Non-magnetic material

SPECIFIKATIONER

Slutför: Konserverad

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Nominell ström	Tvärsnitt	Antal ledningar	Kabeldiameter
RTCBI15-10	503400	Copper, Polyvinylklorid	75A	10mm ²	560	0.15mm
RTCBI15-16	503410	Copper, Polyvinylklorid	120A	16mm ²	900	0.15mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Nominell ström	Tvärsnitt	Antal ledningar	Kabeldiameter
RTCBI15-25	503420	Copper, Polyvinylklorid	150A	25mm ²	1416	0.15mm
RTCBI15-30	503430	Copper, Polyvinylklorid	180A	30mm ²	1680	0.15mm
RTCBI15-50	503440	Copper, Polyvinylklorid	250A	50mm ²	2820	0.15mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Längd	Diameter	Enhetens vikt
RTCBI15-10	503400	25m	7 mm	0.12 kg
RTCBI15-16	503410	25m	8 mm	0.18 kg
RTCBI15-25	503420	25m	9.5 mm	0.25 kg
RTCBI15-30	503430	25m	10 mm	0.35 kg
RTCBI15-50	503440	25m	12.5 mm	0.58 kg

Isoleringstjocklek: 1 mm
Isolationsspänning: 450V
Brandklass: UL® 94V-0
Temperatur: 70 °C Max

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Unit weight is per meter (3.28').

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE