

SBLT-250 Lug-to-Tunnel Power Terminal



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Tinned copper block allows for copper or aluminum conductor connections

Accessible studs and tunnels allow for easy connection of nVent ERIFLEX Flexibar and other conductors

Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection

Adjustable transparent cover

Modular snap-together blocks for building multi-pole power blocks

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

SBLEC Power Terminals Fixing Accessory required for direct panel mount

RoHS compliant

Halogen free

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	SBLT-250
Artikelnummer	561140
Material	Copper Termoplast


Katalognummer	SBLT-250
Yta	Förtentat
Max. märkström, IEC	350A
Max. märkström, UL/CSA	300A
Kortsiktig hållström (Icw) 1s	8.4kA
Maximal kortslutningsström (Ipk)	30kA
Kortslutningsströmsvärde (SCCR)	100kA
Max. arbetsspänning, IEC (Ui)	1000 1500
Max. arbetsspänning, UL (Vin)	1000
Antal bultanslutningar	1
Ledarbredd för bultanslutning	20 – 24 mm
Storlek på Compact flertrådig bultanslutning	10 – 120 mm ²
Ledningsstorlek för bultanslutning	#6 – 250 kcmil
Antal tunnelanslutningar	2
Storlek på Compact flertrådig tunnelanslutning	(2) 10–50 mm ²
Ledningsstorlek för tunnelanslutning – hylsa	(2) 10–35 mm ²
Ledningsstorlek för tunnelanslutning	(2) #8 – 1/0
Djup (D)	65mm
Höjd (H)	205.7 mm
Bredd (W)	52.3 mm
A	108 mm
Enhetsvikt	0.27 kg
Certifieringsinformation	UL® 1059
Brandklassning	UL® 94V-1
Uppfyller	IEC® 60947-7-1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Power terminal connections are interchangeable and can be used as line side or load side connections.

Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals										
Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C										
Ambient Temperature (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Derating Coefficient (d)	1	1	1	0.94	0.88	0.82	0.75	0.67	0.58	0.47
*environment around the terminal blocks inside the enclosure										

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE