

Tinned Aluminum Earthing and Neutral Double Busbar



Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications such as switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and data centers.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Tinned aluminum bar allows for copper or aluminum conductor connections

Use to connect several earthing conductors

Chamfered holes allow for easy connections

Tin plating is corrosion resistant

Rigid bar

Can be fixed using IRS Angle Support Bracket, DMH Metallic Spacer or DH Distance Holder and Spacer

Quick and easy installation

RoHS compliant

SPECIFIKATIONER

Material: Aluminium

Yta: Förtentat

Katalognummer	EBD8AL	EBD10AL	EBD14AL	EBD20AL	EBD26AL	EBD34AL	EBD44AL
Artikelnummer	568716	568717	568718	568719	568720	568721	568722
Antal anslutningar	8	10	14	20	26	34	44
Ledarstorlek, IEC	(1) 16 - 35 mm ² Stranded (4) 6-10 mm ² , flertrådig (3) 1.5 - 6 mm ² Stranded	(1) 16 - 35 mm ² Stranded (5) 6-10 mm ² , flertrådig (4) 1.5 - 6 mm ² Stranded	(1) 16 - 35 mm ² Stranded (7) 6-10 mm ² , flertrådig (6) 1.5 - 6 mm ² Stranded	(1) 16 - 35 mm ² Stranded (1) 16 - 50 mm ² Stranded (9) 1.5 - 6 mm ² Stranded (9) 6-10 mm ² , flertrådig	(1) 16 - 35 mm ² Stranded (1) 16 - 50 mm ² Stranded (12) 1.5 - 6 mm ² Stranded (12) 6-10 mm ² , flertrådig	(1) 16 - 35 mm ² Stranded (1) 16 - 50 mm ² Stranded (16) 1.5 - 6 mm ² Stranded (16) 6-10 mm ² , flertrådig	(1) 16 - 35 mm ² Stranded (1) 16 - 50 mm ² Stranded (21) 1.5 - 6 mm ² Stranded (21) 6-10 mm ² , flertrådig
Ledarstorlek, UL	(1) #4 - #2 Stranded (3) #16 - #10 Stranded (4) #8 - #6 flertrådig	(1) #4 - #2 Stranded (4) #16 - #10 Stranded (5) #8 - #6 flertrådig	(1) #4 - #2 Stranded (6) #16 - #10 Stranded (7) #8 - #6 flertrådig	(1) #1 - #1/0 Stranded (1) #4 - #2 Stranded (9) #16 - #10 Stranded (9) #8 - #6 flertrådig	(1) #1 - #1/0 Stranded (1) #4 - #2 Stranded (12) #8 - #6 flertrådig (12) #16 - #10 Stranded	(1) #1 - #1/0 Stranded (1) #4 - #2 Stranded (16) #8 - #6 flertrådig (16) #16 - #10 Stranded	(1) #1 - #1/0 Stranded (1) #4 - #2 Stranded (21) #16 - #10 Stranded (21) #8 - #6 flertrådig
Max. märkström	115A	115A	115A	115A	150A	150A	150A
Höjd (H)	12.7 mm	12.7 mm	12.7 mm	12.7 mm	12.7 mm	12.7 mm	12.7 mm
Bredd (W)	63.5 mm	76.2 mm	89.6 mm	123.4 mm	149.3 mm	187.7 mm	229.6 mm
Djup (D)	12.7mm	12.7mm	12.7mm	12.7mm	12.7mm	12.7mm	12.7mm
Enhetsvikt	0.03 kg	0.04 kg	0.05 kg	0.07 kg	0.08 kg	0.1 kg	0.12 kg
Certifieringsinformation		UL® 486A UL® 486B	UL® 486A UL® 486B	UL® 486A UL® 486B	UL® 486A UL® 486B	UL® 486A UL® 486B	UL® 486A UL® 486B

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE