

TR fyrpoligt fördelningsblock, 125 A.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Klar att använda vid uppackning, sparar monterings- och arbete

Uppfyller RoHS

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

Equipped with a current input plug

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	TR-125A
Artikelnummer	563150
Material	Copper Glass Fibre Reinforced Polyamide Plexiglas
Max. arbetsspänning, IEC (UI)	1000


Katalognummer	TR-125A
Kortslutningsström (IPK)	40kA
Kortfristig resistansström (Icw) 1s.	8.4kA
Antal anslutningar på ledningssidan	1
Antal anslutningar på lastsidan	5
Gängstorlek 1 (TS1)	M5
Gängstorlek 2 (TS2)	M6
Djup (D)	117mm
Höjd (H)	126 mm
Bredd (W)	150 mm
Enhetens vikt	0.68 kg
Brandklass	UL® 94V-0
Överensstämmer med.	IEC® 60439.1 IEC® 61439.1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Thread Size 2 represents input plug.

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE