

TR fyrpoligt fördelningsblock, 400 A.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Klar att använda vid uppackning, sparar monterings- och arbete

Uppfyller RoHS

Easily fixes onto DIN rail or mounts with screws

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

SPECIFIKATIONER


Katalognummer	TR-400A
Artikelnummer	562010
Material	Koppar Glasfiberförstärkt polyamid Plexiglas
Max. arbetsspänning, IEC (UI)	1000
Kortslutningsström (IPK)	34kA

Katalognummer	TR-400A
Kortfristig resistansström (I _{cw}) 1s.	28kA
Antal anslutningar på ledningssidan	1
Antal anslutningar på lastsidan	8
Hålstorlek (HS)	12 mm
Gångstorlek (TS)	M6
Djup (D)	140mm
Höjd (H)	240 mm
Bredd (W)	300 mm
Enhetens vikt	2.83 kg
Brandklass	UL® 94V-0
Överensstämmer med.	IEC® 60439,1 IEC® 61439,1 IEC® 60695-2-11-(glödtrådens test vid 960 grader C)

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE