

TRC fyrpoligt fördelningsblock, 400 A.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Klar att använda vid uppackning, sparar monterings tid och arbete

Uppfyller RoHS

Transparent protection cover

Bolts included for output connections

Easy accessibility for wiring

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	TRC-400A
Artikelnummer	563180
Material	Copper Glass Fibre Reinforced Polyamide Plexiglas
Max. arbetsspänning, IEC (UI)	1000
Kortslutningsström (IPK)	118kA
Kortfristig resistansström (Icw) 1s.	28kA


Katalognummer	TRC-400A
Antal anslutningar på ledningssidan	1
Antal anslutningar på lastsidan	10
Gängstorlek 1 (TS1)	M6
Gängstorlek 2 (TS2)	M10
Djup (D)	50mm
Höjd (H)	338 - 390 mm
Bredd (W)	260 mm
A.	290 mm
Enhetens vikt	2.65 kg
Brandklass	UL® 94V-0
Överensstämmer med.	IEC® 60439.1 IEC® 61439.1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Thread Size 2 represents input plug.

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE