

UFS nVent ERIFLEX Flexibar och IBSB stödsats



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Uppfyller RoHS

Kit includes one rail and 24 retaining blocks

Create up to three 650 mm (25.6") supports capable of holding four nVent ERIFLEX Flexibar

Retaining blocks are halogen free

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Ledartjocklek	Ledarbredd	Höjd (H)	Längd (L)
UFS-KIT	553590	Aluminum, Polyamid	2 - 8 mm	15.5 - 120 mm	57.5 mm	2000mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bredd (W)	A.	B.	Enhetens vikt
UFS-KIT	553590	30 mm	24 mm	15 mm	2.3 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE