


Universal Busbar Support, High Ampacity



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Universal fixing system

Installs quickly and easily

Extremely robust construction

Screws are made from non-magnetic stainless steel

Halogen free insulators

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Max. arbetsspänning, IEC (Ui)	Arbetstemperatur	Uppfyller	Brandklassning
UBS2-10T-160	561520	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Stål 304 (EN 1.4301)	1000, 1500	-40 to 130 °C	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0


Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Märkström vid vanlig tillämpning	Samlingsskenor per fas	Bredd på samlingsskena	Tjocklek på samlingsskena	Bredd (W)
UBS2-10T-160	561520	5700 A	1 - 2	160 mm	10 mm	307 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	A
UBS2-10T-160	561520	110 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE