

Universal samlingsskena stöd med neutral krets



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Monteras snabbt och enkelt

Universal fixing system

Extremely robust construction

Adjustable arms for easy mounting

Halogen free insulators

SPECIFIKATIONER

Max. arbetsspänning, IEC (UI):	1000;1500
Brandklass:	UL® 94V-0
Arbetstemperatur:	-40 to 130 °C

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Överensstämmer med.	Typisk märkström för tillämpning	Samlingsskenor per fas
---------------	---------------	----------	----------	---------------------	----------------------------------	------------------------

UBS1-5TN	551000	2674410	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	1700 A	1
UBS4-5TN	551010		Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	3500 A	1 - 4
UBS1-10TN	551060	2674415	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	2250 A	1
UBS2-10TN	551070		Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	3600 A	1 - 2
UBS3-10TN	551090		Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	4500 A	1 - 3

Table 2/3


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Samlingsskenans bredd	Samlingsskenans tjocklek	Bredd (W)	A.
UBS1-5TN	551000	2674410	30 - 125 mm	5 mm	380 - 610 mm	360 - 590 mm
UBS4-5TN	551010		30 - 125 mm	5 mm	585 - 895 mm	560 - 865 mm
UBS1-10TN	551060	2674415	30 - 120 mm	10 mm	380 - 610 mm	360 - 590 mm
UBS2-10TN	551070		30 - 120 mm	10 mm	585 - 895 mm	560 - 865 mm
UBS3-10TN	551090		30 - 120 mm	10 mm	585 - 895 mm	560 - 865 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	B.	C.	D.
UBS1-5TN	551000	2674410	176 mm	300 mm	70 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	B.	C.	D.
UBS4-5TN	551010		281 mm	480 mm	110 mm
UBS1-10TN	551060	2674415	176 mm	300 mm	70 mm
UBS2-10TN	551070		281 mm	480 mm	110 mm
UBS3-10TN	551090		281 mm	480 mm	110 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE