

Universal Busbar Support med neutral krets, hög ampere



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Monteras snabbt och enkelt

Universal fixing system

Extremely robust construction

Screws are made from non-magnetic stainless steel

Halogen free insulators

SPECIFIKATIONER

Max. arbetsspänning, IEC (UI):	1000;1500
Brandklass:	UL® 94V-0
Arbetstemperatur:	-40 to 130 °C

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Överensstämmer med.	Typisk märkström för tillämpning	Samlingsskenor per fas	Samlingsskenans bredd
---------------	---------------	----------	---------------------	----------------------------------	------------------------	-----------------------

UBS2-10TN-160	561870	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	5700 A	1 - 2	160 mm
UBS2-10TN-200	561880	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	5700 A	1 - 2	200 mm
UBS3-10TN-160	561540	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	6200 A	1 - 3	160 mm
UBS1-10TN-160	561500	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	3500 A	1	160 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Samlingsskenans tjocklek	Bredd (W)	A.
UBS2-10TN-160	561870	10 mm	480 mm	110 mm
UBS2-10TN-200	561880	10 mm	480 mm	110 mm
UBS3-10TN-160	561540	10 mm	480 mm	110 mm
UBS1-10TN-160	561500	10 mm	300 mm	70 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE