

Justeringsprofiler för strömfördelning, APK



This profile, APK, can be continuously adjusted both in height and depth in an enclosure. Cage nuts, that may be adjusted in width, can be fitted onto the profile to allow for flexible mounting of various components.

DESIGN

Beskrivning: Breddprofiler som möjliggör kontinuerlig justering av fästkorgmuttrar för komponenter i höjdlöd, djuplöd och på bredden. Panelbyggare kan fästa alla komponenter i önskad position utan bearbetning.

Material: 2.5 mm galvaniserad stålplåt.

Leveransförpackning: 1 par.

Krav: Monteras på CLPF-djupprofiler.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 2.5mm
Slutför: Galvaniserad
Material: Mjukt stål

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial	Produktfamilj
APK800	2504781	45mm	800mm	23mm	Mjukt stål	Fristående
APK600	2504780	45mm	600mm	23mm	Mjukt stål	Fristående

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE