


Kopplingslåda i aluminium, HALP



Kopplingslådorna i sortimentet HALP i aluminium med skyddsgraden IP 66, 67 är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. HALP-sortimentet lämpar sig för inomhus- och utomhusmiljöer, tack vare enastående rostmotstånd. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp elimineras eftersom vatten och damm inte kan tränga in i kopplingslådan .

BRANSCHSTANDARDE

CE UKCA

EAC

GOST

IP

DESIGN

Material: Aluminium typ EN AC-47100.

Packning: Som standard med polyuretanpackning. Silikon, neopren eller EPDM tillgängliga på förfrågan.

Temperaturlåghet: -30 °C to +80 °C.

Kapslingsklass: IP 66, 67 | IK 09, 08 för HALP050503GE.

Ytbehandling: RAL 7001.

Godkännanden: CE, GOST. För cULus_UL Listed, vänligen kontakta kundsupport.

Leverans: Kapsling och lock. Skruv för lock i rostfritt stål.

SPECIFIKATIONER


Material: Aluminium
Yta: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7001
Färg: Silvergrå

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Stomtjocklek	Höljtjocklek
HALP050503GE	2502933	45mm	50mm	30mm	3mm	2mm
HALP080806GE	2502937	80mm	74mm	57mm	3.5mm	2.5mm
HALP081306GE	2502938	80mm	124mm	57mm	3.5mm	2.6mm
HALP081806GE	2502939	80mm	175mm	57mm	3.5mm	2.5mm
HALP082506GE	2502940	80mm	249mm	57mm	3.5mm	2.5mm
HALP060604GE	2502934	64mm	57mm	36mm	3.5mm	3mm
HALP061004GE	2502935	64mm	98mm	36mm	3.5mm	3mm
HALP061504GE	2502936	64mm	150mm	36mm	3.5mm	3mm
HALP121208GE	2502941	122mm	121mm	80mm	4.1mm	3.7mm
HALP123608GE	2502945	122mm	359mm	80mm	4.1mm	3.7mm
HALP161609GE	2502946	160mm	160mm	90mm	4.1mm	3.7mm
HALP163609GE	2502948	160mm	359mm	90mm	4.1mm	3.7mm
HALP233311GE	2502951	230mm	329mm	110mm	4.1mm	3.7mm
HALP233318GE	2502952	230mm	329mm	180mm	4.5mm	3.7mm
HALP234011GE	2502953	230mm	400mm	110mm	4.1mm	3.7mm
HALP121209GE	2502942	122mm	121mm	90mm	4.1mm	4mm

Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Stomtjocklek	Höljtjocklek
HALP122208GE	2502943	122mm	219mm	80mm	4mm	4mm
HALP122209GE	2502944	122mm	219mm	90mm	4mm	4mm
HALP162609GE	2502947	160mm	260mm	90mm	4mm	4mm
HALP165609GE	2502949	160mm	560mm	90mm	4mm	4mm
HALP232011GE	2502950	230mm	199mm	110mm	4.1mm	4.1mm
HALP236011GE	2502954	230mm	599mm	110mm	4mm	4mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE