


Värmeelement stort, EHG



Antikondensationsvärmaren EHG har uppvärmningskapacitet på 15–150 watt. Det breda sortimentet gör det enkelt att hitta den mest optimala värmaren även när utrymmet inuti skåpet är begränsat. Du slipper kondensvatten även när den omgivande temperaturen sjunker kraftigt.

BRANSCHSTANDARDER

cRUus_UL

CE

EAC

DESIGN

Beskrivning: Stort värmeelement för vertikalt/horisontalt montage. Värmeelement: PTC-motstånd, temperaturanpassad effektreglering samt överhettningsskydd. Förebygger kondensation. Fäste för 35 mm DIN-skena (EN 60715).

Värmeelement: PTC-motstånd, temperaturanpassad effektreglering samt överhettningsskydd

Material: Plast och anodiserad aluminium.

Driftomr. temperatur: -40 °C till +70 °C. Värme kapaciteten är vid +20 °C omgivningstemperatur.

Anslutning: 3-polig snabbplint för 2 × 0.5-2.5mm² (EK) eller 2 × 0.5-1.5mm² (RK+ändhylsa). Med 500 mm ansluten kabel på förfrågan.

Kapslingsklass: IP 20 med snabbplint. IP 44 på förfrågan (med ansluten kabel).

Godkännanden: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Leveransförpackning: 1 st.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Nominell kapacitet i watt	Material
EHG015	2519052	102mm	70mm	50mm	15W	Plast, Plast
EHG030	2519055	102mm	70mm	50mm	30W	Plast, Plast
EHG045	2519058	102mm	70mm	50mm	45W	Plast, Plast
EHG060	2519061	177mm	70mm	50mm	60W	Plast, Plast
EHG075	2519064	177mm	70mm	50mm	75W	Plast, Plast
EHG100	2519066	177mm	70mm	50mm	100W	Plast, Plast
EHG150	2519068	252mm	70mm	50mm	150W	Plast, Plast

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE