


Bygelpintar, WO60

Anslutningsplintar för kablar upp till 300 mm².



DESIGN

Beskrivning: Bygelplint, upp till 300 mm², för runda ledare. Terminal med klämskruvar, ledaren kan överlappas. Indikering av nominellt tvärsnitt och åtdragningsmoment anges på terminalen.

Nominell spänning: 690 V.

Godkännanden: UL.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Yta	Snabbleverans
01135	26mm	28mm	72mm	Stålplåt	Pläterat	Nej
01318	43mm	38mm	92mm	Stålplåt	Pläterat	Nej
01760	43mm	40mm	96mm	Stålplåt	Pläterat	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE