


Samlingsskeneadapter 32A med kablar, W060



Samlingsskeneadapter med en monteringsskena, förmonterad med kablar 6 mm².

BRANSCHSTANDARDER

UL

CSA

GL

DESIGN

Beskrivning: Samlingsskeneadapter 32 A. Med justerbara monteringsskenor. Med ledare 6 mm².

Nominell spänning: 690 V.

Nominell ström: 32 A.

För skensystem: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Effektförlust vid 80% last: 1.5 W.

Poler: Trepolig.

Leveransförpackning: 1 st.

Godkännanden: CSA, UL, GL.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Yta	Färg
32441	200mm	54mm	63mm	Plast, Stålpått	Pläterat	Svart, Ljusgrå
32443	200mm	63mm	63mm	Plast, Stålpått	Pläterat	Svart, Ljusgrå
32446	200mm	81mm	63mm	Plast, Stålpått	Pläterat	Svart, Ljusgrå

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE