


Samlingsskeneadapter 32A med kablar, W060



Samlingsskeneadapter 32 A. Med två justerbara monteringsskenor. Den övre delen kan tas bort och har förmonterade kablar.

BRANSCHSTANDARDS

UL

CSA

GL

DESIGN

Beskrivning: Samlingsskeneadapter 32 A. Med två justerbara monteringsskenor. Med löstagbar överdel och ledare (6 mm²).

Nominell spänning: 690 V.

Nominell ström: 32 A.

För skensystem: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Effektförlust vid 80% last: 2.2 W.

Poler: Trepolig.

Dimensions: 54 × 200 × 75 mm.

Leveransförpackning: 1 st.

Godkännanden: CSA, UL, GL.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Yta	Färg
32404	54mm	200mm	75mm	Plast, Stålblåt	Pläterat	Svart, Ljusgrå

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE