


Samlingsskeneadapter 32 A utan kablar, WO60

Universell samlingsskeneadapter med en justerbar monteringsskena och med fjäderplintar 1,5–6 mm².



DESIGN

Beskrivning: Samlingsskeneadapter 32 A. Med en justerbar monteringsskena. Utan kablar, med fjäderplintar 1.5 – 6 mm².

Nominell spänning: 690 V.

Nominell ström: 32 A.

För skensystem: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Effektförlust vid 80% last: 1.6 W.

Poler: Trepolig.

Leveransförpackning: 1 st.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Yta	Färg
32486	200mm	45mm	63mm	Plast, Stålblåt	Pläterat	Svart, Ljusgrå

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE