


Samlingsskeneadapter 63A med kablar, W060



Samlingsskeneadapter med en monteringsskena, förmonterad med kablar 10 mm².

BRANSCHSTANDARDER

UL

CSA

GL

DESIGN

Beskrivning: Samlingsskeneadapter 63 A. Med en justerbar monteringsskena. Med kablar 10 mm².

Nominell spänning: 690 V.

Nominell ström: 63 A.

För skensystem: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Effektförlust vid 80% last: 4.4 W.

Poler: Trepolig.

Leveransförpackning: 1 st.

Godkännanden: CSA, UL, GL.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Yta	Färg
32454	200mm	54mm	63mm	Plast, Stålblåt	Pläterat	Svart, Ljusgrå
32456	200mm	63mm	63mm	Plast, Stålblåt	Pläterat	Svart, Ljusgrå
32457	200mm	72mm	63mm	Plast, Stålblåt	Pläterat	Svart, Ljusgrå

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE