


Samlingsskeneadapter 80A utan kablar, WO60



Samlingsskeneadapter med en monteringsskena med skruvplintar 16 mm².

BRANSCHSTANDARDER

UL

CSA

GL

DESIGN

Godkännanden: CSA, UL, GL.

Poler: Trepolig.

Effektförlust vid 80% last: 6 W.

För skensystem: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Nominell ström: 80 A.

Nominell spänning: 690 V.

Leveransförpackning: 1 st.

Beskrivning: Samlingsskeneadapter 80 A. Med en justerbar monteringsskena. Med terminaler 16 mm², styrning på baksidan.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Yta	Färg
32466	200mm	54mm	63mm	Plast, Stålplåt	Pläterat	Svart, Ljusgrå
32469	200mm	72mm	63mm	Plast, Stålplåt	Pläterat	Svart, Ljusgrå

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE